



Windeisen, verstellbar, Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	148400 4
GTIN	4045197854995
Artikelklasse	12L

Beschreibung

Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken. Stahlgriffe verzinkt. Beim Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Für **normale** Beanspruchung:

Gehäuse aus Zink-Druckguss.

Norm: DIN 1814

Spannweite □: 5,5 - 16 mm

für Handgewindebohrer DIN 352: M11 – M27

für Handreibahlen-Ø DIN 206: 7 - 20 mm

Gesamtlänge: 480 mm

Technische Beschreibung

Spannweite □	5,5 - 16 mm
für Handreibahlen-Ø DIN 206	7 - 20 mm
Gesamtlänge	480 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M11 – M27
Norm	DIN 1814
Material	
Produktart	