

HOLEX®
Schneideisenhalter, für Schneideisen-Ø xHöhe: 25,4X9,5 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	149300 25,4X9,5
GTIN	4045197857057
Artikelklasse	12L

Beschreibung
Ausführung:

Stahlgriffe verzinkt und abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens.
Bis Gr. 65x25 aus Zink-Druckguss, **ab Gr. 75x20** aus Stahl.

Verwendung:

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

Norm: EN 22568

Gewinde metrisch: M2 – M12

Gewinde metrisch fein: M4 – M10

Gewinde UNC: Nr.3 – 7/16 Zoll

Gewinde UNF: Nr.3 – 7/16 Zoll

Gewinde Whitworth: 5/16 – 1/8 Zoll

Gewinde Whitworth-Rohr: G1/8 Zoll

Technische Beschreibung

Gewinde UNF	Nr.3 – 7/16 Zoll
für Schneideisen-Ø	25,4 mm
Gesamtlänge	210 mm
Gewinde metrisch	M2 – M12
Höhe	9,5 mm
Gewinde Whitworth-Rohr	G1/8 Zoll
Gewinde Whitworth	5/16 – 1/8 Zoll
Gewinde metrisch fein	M4 – M10

Gewinde UNC	Nr.3 – 7/16 Zoll
Norm	EN 22568