



Schneideisenhalter, für Schneideisen-Ø xHöhe: 45X14 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	149300 45X14
GTIN	4045197857101
Artikelklasse	12L

Beschreibung

Ausführung:

Stahlgriffe verzinkt und abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens.
Bis Gr. 65x25 aus Zink-Druckguss, **ab Gr. 75x20** aus Stahl.

Verwendung:

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

Norm: EN 22568

Gewinde metrisch fein: M16x1 – M20x2

Gewinde UNF: 5/8 – 3/4 Zoll

Gewinde Whitworth-Rohr: G3/8 – G1/2 Zoll

Gesamtlänge: 440 mm

Technische Beschreibung

Gewinde metrisch fein	M16x1 – M20x2
Gewinde Whitworth-Rohr	G3/8 – G1/2 Zoll
für Schneideisen-Ø	45 mm
Gesamtlänge	440 mm
Gewinde UNF	5/8 – 3/4 Zoll
Höhe	14 mm
Norm	EN 22568

