

HOLEX®
Schneideisenhalter, für Schneideisen-Ø xHöhe: 55X22 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	149300 55X22
GTIN	4045197857149
Artikelklasse	12L

Beschreibung
Ausführung:

Stahlgriffe verzinkt und abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens.
Bis Gr. 65x25 aus Zink-Druckguss, **ab Gr. 75x20** aus Stahl.

Verwendung:

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

Norm: EN 22568

Gewinde metrisch: M22 – M24

Gewinde UNC: 7/8 – 1 Zoll

Gewinde Whitworth: 7/8 – 1 Zoll

Gesamtlänge: 495 mm

Technische Beschreibung

Gewinde UNC	7/8 – 1 Zoll
Gesamtlänge	495 mm
Gewinde Whitworth	7/8 – 1 Zoll
Höhe	22 mm
für Schneideisen-Ø	55 mm
Gewinde metrisch	M22 – M24
Norm	EN 22568

