



Schneideisenhalter, für Schneideisen-Ø xHöhe: 65X25 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	149300 65X25
GTIN	4045197857163
Artikelklasse	12L

Beschreibung

Ausführung:

Stahlgriffe verzinkt und abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens.
Bis Gr. 65x25 aus Zink-Druckguss, **ab Gr. 75x20** aus Stahl.

Verwendung:

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

Norm: EN 22568

Gewinde metrisch: M27 – M36

Gewinde metrisch fein: M30x3 – M36x3

Gewinde UNC: 1.1/8 – 1.3/8 Zoll

Gewinde Whitworth: 1.1/8 – 1.3/8 Zoll

Gesamtlänge: 630 mm

Technische Beschreibung

Gewinde Whitworth	1.1/8 – 1.3/8 Zoll
für Schneideisen-Ø	65 mm
Gewinde metrisch fein	M30x3 – M36x3
Gewinde UNC	1.1/8 – 1.3/8 Zoll
Gewinde metrisch	M27 – M36
Gesamtlänge	630 mm
Höhe	25 mm
Norm	EN 22568

