



Schneideisenhalter, für Schneideisen-Ø xHöhe: 75X20 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	149300 75X20
GTIN	4045197857170
Artikelklasse	12L

Beschreibung

Ausführung:

Stahlgriffe verzinkt und abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens.
Bis Gr. 65x25 aus Zink-Druckguss, **ab Gr. 75x20** aus Stahl.

Verwendung:

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

Norm: EN 22568

Gewinde metrisch fein: M38x1 – M42x2

Gewinde UNF: 1.1/2 Zoll

Gewinde Whitworth-Rohr: G1.1/8 – G1.1/4 Zoll

Gesamtlänge: 700 mm

Technische Beschreibung

für Schneideisen-Ø	75 mm
Gewinde UNF	1.1/2 Zoll
Gewinde metrisch fein	M38x1 – M42x2
Gesamtlänge	700 mm
Gewinde Whitworth-Rohr	G1.1/8 – G1.1/4 Zoll
Höhe	20 mm
Norm	EN 22568

