


**Schleifhülse (ZA) Korn 36 grob, Hülsen-Ø×Hülsen Breite: 30X20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	553760 30X20
GTIN	4045197287434
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Die Schleifhülse wird durch Ausdehnung des Gummikörpers bei hoher Drehzahl festgehalten. Die Hülse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu überschlifften Schleifhülsenträgersystemen.

Aus zerreifestem, vollkunstharzgebundenem Material mit hoher Standzeit und guter Kornhaftung. Nicht für den Einsatz mit Kühlschmierstoffen geeignet.

Zirkonkorund (ZA).**Verwendung:**

Schleifhülsen werden vorwiegend für Flächenschleifarbeiten eingesetzt, die eine stärkere Materialzerspanung erfordern – auch an Kanten.

Passend für:

Schleifhülsenträger Nr. 553600.

Technische Beschreibung

Hülsen-Ø	30 mm
Körnung	36
Hülsen Breite	20 mm

Feinheitsgrad	grob
Schleifmittel	Zirkonkorund
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Hülsen Form	zylindrisch
Produktart	Schleifhülse

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Schleifhülenträger geschlitzt, Schaft-Ø 6 mm Kopf-ØxKopflänge 30X20 mm

553600 30X20