

**Schleifhülse (A) Korn 40 grob, Hülsen-Ø×Hülsen Breite: 30X20mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 553700 30X20  |
| GTIN          | 4045197240255 |
| Artikelklasse | 52E           |

**Beschreibung****Ausführung:**

**Die Schleifhülse wird durch Ausdehnung des Gummikörpers bei hoher Drehzahl festgehalten.** Die Hülse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu überschlifften Schleifhülsenträgersystemen.

Aus zerreifestem, vollkunstharzgebundenem Material mit hoher Standzeit und guter Kornhaftung. Nicht für den Einsatz mit Kühlschmierstoffen geeignet.

**Normalkorund (A).****Verwendung:**

Schleifhülsen werden vorwiegend für Flächenschleifarbeiten eingesetzt, die eine stärkere Materialzerspanung erfordern – auch an Kanten.

**Passend für:**

Schleifhülsenträger Nr. 553600.

**Technische Beschreibung**

|               |       |
|---------------|-------|
| Hülsen Breite | 20 mm |
| Hülsen-Ø      | 30 mm |
| Körnung       | 40    |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Feinheitsgrad            | grob         |
| Schleifmittel            | Normalkorund |
| Schleifmittelkurzzeichen | A            |
| Hülsen Form              | zylindrisch  |
| Produktart               | Schleifhülse |

## Anwenderdaten

|                                | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | geeignet         |                |          |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         |                |          |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | bedingt geeignet |                |          |
| Stahl < 55 HRC                 | bedingt geeignet |                |          |
| INOX                           | bedingt geeignet |                |          |
| GG(G)                          | bedingt geeignet |                |          |
| CuZn                           | geeignet         |                |          |
| Kunststoff, GFK                | geeignet         |                |          |
| Holz                           | geeignet         |                |          |
| trocken                        | geeignet         |                |          |

## Zubehör

Schleifhülsenträger geschlitzt, Schaft-Ø 6 mm Kopf-Ø×Kopflänge 30X20 mm

553600 30X20