

**Schleifhülenträger geschlitzt, Schaft-Ø 6 mm, Kopf-Ø×Kopflänge: 15X30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	553600 15X30
GTIN	4045197240170
Artikelklasse	52E

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschlitzter, elastischer Gummikörper mit Stahlschaft. Überschliffene Mantelfläche für beste Rundlaufgenauigkeit.

**Technische Beschreibung**

maximale Drehzahl	36000 min <sup>-1</sup>
minimale Drehzahl	25000 min <sup>-1</sup>
Kopf-Ø	15 mm
Kopflänge	30 mm
Formbeschreibung	zylindrisch
Schaft-Ø	6 mm
Trägermaterial	elastischer Gummikörper
Produktart	Schleifhülenträger

