

**Schleifhülse (A) Korn 150 fein, Hülsen-Ø×Hülsen Breite: 22X20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	553740 22X20
GTIN	4045197240422
Artikelklasse	52E

**Beschreibung****Ausführung:**

**Die Schleifhülse wird durch Ausdehnung des Gummikörpers bei hoher Drehzahl festgehalten.** Die Hülse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu überschlifften Schleifhülsenträgersystemen.

Aus zerreifestem, vollkunstharzgebundenem Material mit hoher Standzeit und guter Kornhaftung. Nicht fr den Einsatz mit Khlschmierstoffen geeignet.

**Normalkorund (A).****Verwendung:**

Schleifhlсен werden vorwiegend fr Flschenschleifarbeiten eingesetzt, die eine strkere Materialzerspanung erfordern – auch an Kanten.

**Passend fr:**

Schleifhlсенentrger Nr. 553600.

**Technische Beschreibung**

Krnung	150
Hlсен Breite	20 mm
Hlсен-Ø	22 mm

Feinheitsgrad	fein
Schleifmittel	Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen	A
Hülsen Form	zylindrisch
Produktart	Schleifhülse

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Schleifhülsenträger geschlitzt, Schaft-Ø 6 mm Kopf-Ø×Kopflänge 22X20 mm

553600 22X20