

**Schleifrolle zylindrisch (A) Korn 150 fein, Schleifrollen-Ø×Schleifrollenlänge:  
10X38mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	553885 10X38
GTIN	4045197524577
Artikelklasse	52E

**Beschreibung****Ausführung:**

Schleifrollen bestehen aus aufgewickeltem Schleifgewebe **Normalkorund (A)**.  
Zylindrische Form.

**Passend für:**

Schleifrollenträger Nr. 553835.

**Passend für:**

Träger Aufnahme-Ø × Gesamtlänge: 3×70

**Technische Beschreibung**

maximale Drehzahl	26000 min <sup>-1</sup>
Körnung	150
Schleifrollenlänge	38 mm
Schleifrollen-Ø	10 mm
Feinheitsgrad	fein
Schleifmittel	Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen	A
Schleifrollenform	zylindrisch
Produktart	Schleifrolle

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Schleifrollenträger Schaft-Ø 6 mm Aufnahme-  
Ø×Gesamtlänge 3X70 mm

553835 3X70