


**Schleifhülse (A) Korn 40 grob, Hülsen-Ø×Hülsen Breite: 60X30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	553700 60X30
GTIN	4045197240286
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Die Schleifhülse wird durch Ausdehnung des Gummikörpers bei hoher Drehzahl festgehalten. Die Hülse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu überschlifften Schleifhülsenträgersystemen.

Aus zerreifestem, vollkunstharzgebundenem Material mit hoher Standzeit und guter Kornhaftung. Nicht fr den Einsatz mit Khlschmierstoffen geeignet.

Normalkorund (A).**Verwendung:**

Schleifhlсен werden vorwiegend fr Flschenschleifarbeiten eingesetzt, die eine strkere Materialzerspanung erfordern – auch an Kanten.

Passend fr:

Schleifhlсенentrger Nr. 553600.

Technische Beschreibung

Hlсен Breite	30 mm
Krnung	40
Hlсен-Ø	60 mm

Feinheitsgrad	grob
Schleifmittel	Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen	A
Hülsen Form	zylindrisch
Produktart	Schleifhülse

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet		
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Schleifhülsenträger geschlitzt, Schaft-Ø 6 mm Kopf-Ø×Kopflänge 60X30 mm

553600 60X30