

**HOLEX****Schleifhülse konisch (A) Korn 80 mittel, größter Hülsen-Ø×Hülsenbreite:  
20X63mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	553860 20X63
GTIN	4045197240590
Artikelklasse	52E

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus zerreifestem, vollkunstharzgebundenem Material mit hoher Standzeit und guter Kornhaftung.

**Normalkorund (A)** fr universelle Schleifarbeiten.

**Die Schleifhlse wird durch Ausdehnung des Gummikrpers bei hoher Drehzahl festgehalten.** Die Hlse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu berschliffenen Schleifhlsentrgersystemen.

**Verwendung:**

Schleifhlsen werden vorwiegend fr Flschenschleifarbeiten eingesetzt, die eine strkere Materialzerspanung erfordern – auch an Kanten.

**Passend fr:**

Schleifhlsentrger Nr. 553830.

**Technische Beschreibung**

grter Hlsen-Ø	20 mm
Hlsen Breite	63 mm
Krnung	80
Feinheitsgrad	mittel
Schleifmittel	Normalkorund

Schleifmittelkurzzeichen	A
Hülsen Form	konisch
Produktart	Schleifhülse

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Schleifhülsenträger geschlitzt, konisch Schaft-Ø 6 mm  
größter Ø×Kopflänge 20X63 mm

553830 20X63