


Topf-Schleifscheibe PREMIUM*, Scheiben-Ø×Wandstärke: 110X20mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	564900 110X20
GTIN	9003173110966
Artikelklasse	53T

Beschreibung
Ausführung:

Konische Topfscheibe, kunstharzgebunden. Topfhöhe 55mm; Bohrungs-Ø 22,23mm; **Drehzahl maximal 8600 1/min.**

Spezifikation: A3604B84; Form: 11BT.

Fe-, S -und Cl-Anteil > 0,1%. Sehr gute Standzeit bei Stahl und Guss, nicht für INOX.

Verwendung:

Zum geräuscharmen Schrappen mit hoher Abtragsleistung, vorzugsweise im Flächenschliff auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern (spezieller Schutz erforderlich).

maximale Umfangsgeschwindigkeit: 50 m/s

Schleifmittelkurzzeichen: A

Bohrungs-Ø: 22,23 mm

Technische Beschreibung

Scheibenbreite (Topfhöhe)	55 mm
Form	11BT
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Formbeschreibung	konische Topfscheibe

maximale Drehzahl	8600 min ⁻¹
Wandstärke	20 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Scheiben-Ø	110 mm
Spezifikation	A3604B84
optimiert für Werkstoff	Stahl
optimiert für Werkstoff	Guss
maximale Umfangsgeschwindigkeit	50 m/s
Produktart	Topf-Schleifscheibe