

**HOLEX**
**HOLEX Pro Trennscheibe „2 in 1“, Scheiben-Ø: 178mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	563500 178
GTIN	4045197593160
Artikelklasse	52M

**Beschreibung**
**Ausführung:**
**Universelle Trennscheibe für Stahl und INOX.**

Schnittfreudig und standfest.

**Verwendung:**

Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit  $v_c$ .

**Spezifikation:**
**A30Q-BF.**
**Hinweis:**

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

**Technische Beschreibung**

Bohrungs-Ø	22,23 mm
maximale Drehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
Formbeschreibung	gerade
Form	41

Scheibenbreite	2,5 mm
Spezifikation	A30Q-BF
Scheiben-Ø	178 mm
für Materialstärken	7,5 - 12,5 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Spannflansch-Paar Flansch-Ø 76 mm	563990 76
-----------------------------------	-----------