

Garant**Frässtift Z9 – sehr grob (NE / Alu), HM, Typ: C1225****Bestelldaten**

Bestellnummer	540709 C1225
GTIN	4045197522481
Artikelklasse	51D

Beschreibung**Ausführung:**

Schaft-Ø 6 mm.

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form C Walzenrund** (WRC).

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Walzenrund

Kopf-Ø: 12 mm

Kopflänge: 25 mm

Gesamtlänge: 65 mm

Schaft-Ø: 6 mm

Technische Beschreibung

Zahnung Kurzzeichen	Z9
Zahnungsfeinheitsgrad	sehr grob (NE / Alu)
Kopf-Ø	12 mm
Form	C1225
Formbeschreibung	Walzenrund
Gesamtlänge	65 mm

Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	25 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		