



## Schleifhülse (CER) Korn 60 mittel, Hülsen-Ø×Hülsen Breite: 60X30mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	553795 60X30
GTIN	4027497456802
Artikelklasse	53L

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Die Schleifhülse wird durch Ausdehnung des Gummikörpers bei hoher Drehzahl festgehalten.** Die Hülse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu überschleiften Schleifhülsenträgersystemen.

Aus zerreifestem, vollkunstharzgebundenem Material mit hoher Standzeit und guter Kornhaftung. Nicht für den Einsatz mit Kühlschmierstoffen geeignet.

#### Keramikkorn (CER).

#### Verwendung:

Schleifhülsen werden vorwiegend für Flächenschleifarbeiten eingesetzt, die eine stärkere Materialzerspanung erfordern – auch an Kanten.

#### Passend für:

Schleifhülsenträger Nr. 553600.

### Technische Beschreibung

Hülsen Breite	30 mm
Hülsen-Ø	60 mm

Körnung	60
Feinheitsgrad	mittel
Schleifmittel	Keramikkorn
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Hülsen Form	zylindrisch
Produktart	Schleifhülse

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Schleifhülsenträger geschlitzt, Schaft-Ø 6 mm Kopf-Ø×Kopflänge 60X30 mm

553600 60X30