

HOLEX**Schleifhülse konisch (A) Korn 150 fein, größter Hülsen-Ø×Hülsenbreite:
20X63mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	553870 20X63
GTIN	4045197240613
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Aus zerreifestem, vollkunstharzgebundenem Material mit hoher Standzeit und guter Kornhaftung.

Normalkorund (A) fr universelle Schleifarbeiten.

Die Schleifhlse wird durch Ausdehnung des Gummikrpers bei hoher Drehzahl festgehalten. Die Hlse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu berschliffenen Schleifhlsentrgersystemen.

Verwendung:

Schleifhlsen werden vorwiegend fr Flschenschleifarbeiten eingesetzt, die eine strkere Materialzerspanung erfordern – auch an Kanten.

Passend fr:

Schleifhlsentrger Nr. 553830.

Technische Beschreibung

Hlsen Breite	63 mm
Krnung	150
grter Hlsen-Ø	20 mm
Feinheitsgrad	fein
Schleifmittel	Normalkorund

Schleifmittelkurzzeichen	A
Hülsen Form	konisch
Produktart	Schleifhülse

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Schleifhülsenträger geschlitzt, konisch Schaft-Ø 6 mm
größter Ø×Kopflänge 20X63 mm

553830 20X63