



## Trennscheibe Basic\* 2 in 1, Scheiben-Ø: 125mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	563600 125
GTIN	9003172404165
Artikelklasse	53T

### Beschreibung

#### Ausführung:

Universelle Trennscheiben zum Trennen von Profilen, Rohren etc. **Spezifikation A46BF.**

### Technische Beschreibung

Formbeschreibung	gerade
maximale Drehzahl	12200 min <sup>-1</sup>
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheibenbreite	1,6 mm
Spezifikation	A46BF
Scheiben-Ø	125 mm
für Materialstärken	7,7 - 8 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		