

Garant**GARANT Power Tang 90°-Tangential-Hochleistungs-Eckfräser, mit Bohrung, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215122 40/5
GTIN	4045197861375
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Maximale Stabilität durch tangential angeordnete Wendepplatten. Hohe Vorschubwerte für maximales Zeitspanvolumen aufgrund optimaler Wendepplattenstabilität in Zerspankrafttrichtung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Wendepplattenschrauben-Set	219882 (15IP; 3,0 Nm)
passende Wendeschneidplatte	LO.. 130708
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	12 mm
Schneiden-Ø D_c	40 mm

Anzahl Schneiden Z	5
Serie	Power Tang
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219882
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0