

Garant**GARANT Power Tang 90°-Tangential-Hochleistungs-Eckfräser, mit Bohrung, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 63/8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215122 63/8
GTIN	4045197861412
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Maximale Stabilität durch tangential angeordnete Wendepplatten. Hohe Vorschubwerte für maximales Zeitspannvolumen aufgrund optimaler Wendepplattenstabilität in Zerspankrafttrichtung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D _c	63 mm
Wendep Plattenschrauben-Set	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Gesamtlänge L _{ges}	40 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	12 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm

passende Wendeschneidplatte	LO.. 130708
Anzahl Schneiden Z	8
Serie	Power Tang
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219882