


**HOLEX****Schleifhülse (ZA) Korn 80 mittel, Hülsen-Ø×Hülsen Breite: 30X30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	553780 30X30
GTIN	4045197240521
Artikelklasse	52E

**Beschreibung****Ausführung:**

**Die Schleifhülse wird durch Ausdehnung des Gummikörpers bei hoher Drehzahl festgehalten.** Die Hülse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu überschlifften Schleifhülsenträgersystemen.

Aus zerreifestem, vollkunstharzgebundenem Material mit hoher Standzeit und guter Kornhaftung. Nicht für den Einsatz mit Kühlschmierstoffen geeignet.

**Zirkonkorund (ZA).****Verwendung:**

Schleifhülsen werden vorwiegend für Flächenschleifarbeiten eingesetzt, die eine stärkere Materialzerspanung erfordern – auch an Kanten.

**Passend für:**

Schleifhülsenträger Nr. 553600.

**Technische Beschreibung**

Körnung	80
Hülsen-Ø	30 mm
Hülsen Breite	30 mm

Feinheitsgrad	mittel
Schleifmittel	Zirkonkorund
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Hülsen Form	zylindrisch
Produktart	Schleifhülse

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Schleifhülenträger geschlitzt, Schaft-Ø 6 mm Kopf-  
Ø×Kopflänge 30X30 mm

553600 30X30