

Garant
GARANT Power Tang 90°-Tangential-Hochleistungs-Eckfräser, mit Bohrung, Ø D / Zeff: 50/3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	215126 50/3
GTIN	4045197861481
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Maximale Stabilität durch tangential angeordnete Wendepplatten. Hohe Vorschubwerte für maximales Zeitspannvolumen aufgrund optimaler Wendepplattenstabilität in Zerspankraftrichtung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	LO.. 130708
Wendeplattenschrauben-Set	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Gesamtlänge L_{ges}	70 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	47 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
Schneiden-Ø D_c	50 mm
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	3

Serie	Power Tang
Anzahl Wendeschneidplatten	12
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219882
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0