

Garant**GARANT Power Tang 90°-Tangential-Hochleistungs-Eckfräser, mit Bohrung, Ø D / Zeff: 63/5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215126 63/5
GTIN	4045197861504
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Maximale Stabilität durch tangential angeordnete Wendeplatten. Hohe Vorschubwerte für maximales Zeitspannvolumen aufgrund optimaler Wendeplattenstabilität in Zerspankraftrichtung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
passende Wendeschneidplatte	LO.. 130708
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	5
Schneiden-Ø D_c	63 mm
Gesamtlänge L_{ges}	75 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219882 (15IP; 3,0 Nm)

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	59 mm
Serie	Power Tang
Anzahl Wendeschneidplatten	25
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219882