

**Garant**
**Frässtift Z9 – sehr grob (NE / Alu), HM, Typ: D0807**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	540709 D0807
GTIN	4045197522504
Artikelklasse	51D

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Schaft-Ø 6 mm.

**GARANT**-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form D Kugel** (KUD).

**Verwendung:**

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Kugel

Kopf-Ø: 8 mm

Kopflänge: 7 mm

Gesamtlänge: 47 mm

Schaft-Ø: 6 mm

**Technische Beschreibung**

Form	D0807
Formbeschreibung	Kugel
Kopf-Ø	8 mm
Zahnungsfeinheitsgrad	sehr grob (NE / Alu)
Zahnung Kurzzeichen	Z9
Gesamtlänge	47 mm

Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	7 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		