

Garant
Frässtift Z9 – sehr grob (NE / Alu), HM, Typ: L0820

Bestelldaten

Bestellnummer	540709 L0820
GTIN	4045197679826
Artikelklasse	51D

Beschreibung
Ausführung:

Schaft-Ø 6 mm.

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Rundkegel (KEL)**.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Rundkegel

Kopf-Ø: 8 mm

Kopflänge: 20 mm

Gesamtlänge: 60 mm

Schaft-Ø: 6 mm

Technische Beschreibung

Kopf-Ø	8 mm
Gesamtlänge	60 mm
Form	L0820
Zahnung Kurzzeichen	Z9
Formbeschreibung	Rundkegel
Zahnungsfeinheitsgrad	sehr grob (NE / Alu)

Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	20 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		