

**Garant**
**Klemmdrehhalter MCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 32/12mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250006 32/12
GTIN	4045197861559
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Unterlegplatte	259031 22
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Schaftgröße	32 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	40 mm
ISO-Code Halter	MCLNR/L 3232P12
Schraube für Unterlegplatte	259025 6
Spannpratze	259038 4
Plattengröße	12 mm
Gesamtlänge L	170 mm
Schraube für Spannpratze	259021 1
Kopflänge L <sub>1</sub>	34 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Spannpratze Typ 4	259038 4
Unterlegplatte Typ 22	259031 22
Schraube für Spannpratze Typ 1	259021 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Schraube für Unterlegplatte Typ 6	259025 6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500