

Garant**Klemmdrehhalter MCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 32/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250006 32/16
GTIN	4045197861573
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	259031 23
Plattengröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1606..
Kopflänge L ₁	34 mm
Schraube für Unterlegplatte	259025 7
Schaftgröße	32 mm
ISO-Code Halter	MCLNR/L 3232P16
Gesamtlänge L	170 mm
Spannpratze	259038 4
Funktionsbreite L ₄	40 mm
Schraube für Spannpratze	259021 1
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad

Datenblatt

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Spannpratze Typ 4	259038 4
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte Typ 23	259031 23
Schraube für Spannpratze Typ 1	259021 1
Schraube für Unterlegplatte Typ 7	259025 7
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500