

**Garant****Klemmdrehhalter MCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 20/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250007 20/12
GTIN	4045197861597
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Schaftgröße	20 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	28 mm
Plattengröße	12 mm
Spannpratze	259038 4
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Schraube für Spannpratze	259021 1
ISO-Code Halter	MCLNR/L 2020K12
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Schraube für Unterlegplatte	259025 6
Unterlegplatte	259031 22
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Spannpratze Typ 4	259038 4
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Schraube für Spannpratze Typ 1	259021 1
Schraube für Unterlegplatte Typ 6	259025 6
Unterlegplatte Typ 22	259031 22
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500