

Garant
Klemmdrehhalter MCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250007 25/12
GTIN	4045197861603
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	25 mm
Schraube für Unterlegplatte	259025 6
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Schraube für Spannpratze	259021 1
Gesamtlänge L	150 mm
Kopflänge L ₁	33 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
ISO-Code Halter	MCLNR/L 2525M12
Plattengröße	12 mm
Spannpratze	259038 4
Unterlegplatte	259031 22
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Spannpratze Typ 4	259038 4
Schraube für Unterlegplatte Typ 6	259025 6
Unterlegplatte Typ 22	259031 22
Schraube für Spannpratze Typ 1	259021 1
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500