

Garant
Klemmdrehhalter MCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 32/12mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 250007 32/12 |
| GTIN | 4045197861610 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Plattengröße | 12 mm |
| Schraube für Spannpratze | 259021 1 |
| passende Wendeschneidplatte | CN.. 1204.. |
| Unterlegplatte | 259031 22 |
| Schaftgröße | 32 mm |
| Gesamtlänge L | 170 mm |
| Spannpratze | 259038 4 |
| Schraube für Unterlegplatte | 259025 6 |
| Funktionsbreite L ₄ | 40 mm |
| Kopflänge L ₁ | 34 mm |
| ISO-Code Halter | MCLNR/L 3232P12 |
| Serie | QuickTurn |
| Norm | Werksnorm |
| Einsatzart | links |
| Innenkühlung | nein |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Einstellwinkel κ | 95 Grad |
| Anwendung | Plandrehen |
| Anwendung | Längsdrehen außen |
| Produktart | Klemmdrehhalter |

Zubehör

| | |
|---|-------------|
| Spannpratze Typ 4 | 259038 4 |
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15 | 674248 TX15 |
| Schraube für Unterlegplatte Typ 6 | 259025 6 |
| Schraube für Spannpratze Typ 1 | 259021 1 |
| Unterlegplatte Typ 22 | 259031 22 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659957 500 |