

Garant**Klemmdrehhalter MCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250007 25/16
GTIN	4045197861627
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CN.. 1606..
Schraube für Spannpratze	259021 1
Gesamtlänge L	150 mm
Schaftgröße	25 mm
Schraube für Unterlegplatte	259025 7
Unterlegplatte	259031 23
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Plattengröße	16 mm
Spannpratze	259038 4
ISO-Code Halter	MCLNR/L 2525M16
Kopflänge L ₁	33 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 23	259031 23
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Schraube für Unterlegplatte Typ 7	259025 7
Schraube für Spannpratze Typ 1	259021 1
Spannpratze Typ 4	259038 4
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500