

Garant
Klemmdrehhalter MCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 32/16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250007 32/16
GTIN	4045197861634
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CN.. 1606..
ISO-Code Halter	MCLNR/L 3232P16
Schraube für Spannpratze	259021 1
Unterlegplatte	259031 23
Schraube für Unterlegplatte	259025 7
Plattengröße	16 mm
Spannpratze	259038 4
Schaftgröße	32 mm
Kopflänge L ₁	34 mm
Funktionsbreite L ₄	40 mm
Gesamtlänge L	170 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 23	259031 23
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Schraube für Unterlegplatte Typ 7	259025 7
Spannpratze Typ 4	259038 4
Schraube für Spannpratze Typ 1	259021 1
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500