

Garant
Klemmdrehhalter MCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 32/19mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250007 32/19
GTIN	4045197861641
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	259031 24
Funktionsbreite L ₄	40 mm
Kopflänge L ₁	40 mm
Schraube für Spannpratze	259021 5
Spannpratze	259038 5
Schraube für Unterlegplatte	259025 8
Plattengröße	19 mm
ISO-Code Halter	MCLNR/L 3232P19
Schaftgröße	32 mm
Gesamtlänge L	170 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1906..
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Spannpratze Typ 5	259038 5
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Schraube für Spannpratze Typ 5	259021 5
Unterlegplatte Typ 24	259031 24
Schraube für Unterlegplatte Typ 8	259025 8
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600