



Trennscheibe Basic* 2 in 1, Scheiben-Ø: 230mm



Bestelldaten

Bestellnummer	563600 230
GTIN	9003172410043
Artikelklasse	53T

Beschreibung

Ausführung:

Universelle Trennscheiben zum Trennen von Profilen, Rohren etc. **Spezifikation A30BF.**

Technische Beschreibung

Scheibenbreite	2 mm
maximale Drehzahl	6600 min ⁻¹
Formbeschreibung	gerade
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Spezifikation	A30BF
Scheiben-Ø	230 mm
für Materialstärken	6 - 10 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		