

Garant
Klemmdrehhalter PDNNR 63°, für Wendeschneidplatten DN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250612 16/11
GTIN	4045197861702
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kniehebelschraube	259018 6
Unterlegplatte	259031 7
Federstift-Set	259047 3
Kopflänge L ₁	25 mm
Schaftgröße	16 mm
ISO-Code Halter	PDNNR/L 1616H11
Kniehebel	259015 7
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Feder-Set	259044 4
Funktionsbreite L ₄	8 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	63 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebel Typ 7	259015 7
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Feder-Set10-teilig Typ 4	259044 4
Unterlegplatte Typ 7	259031 7
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500