

Garant
Klemmdrehhalter PDNNR 63°, für Wendeschneidplatten DN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250612 20/11
GTIN	4045197861719
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
Schaftgröße	20 mm
Federstift-Set	259047 3
Unterlegplatte	259031 7
ISO-Code Halter	PDNNR/L 2020K11
Funktionsbreite L ₄	10 mm
Feder-Set	259044 4
Kniehebelschraube	259018 6
Gesamtlänge L	125 mm
Kniehebel	259015 7
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Kopflänge L ₁	25 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	63 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Kniehebel Typ 7	259015 7
Unterlegplatte Typ 7	259031 7
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Feder-Set10-teilig Typ 4	259044 4
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500