

**Garant****Klemmdrehhalter PDNNR 63°, für Wendeschneidplatten DN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250612 25/11
GTIN	4045197861726
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Kopflänge L <sub>1</sub>	29 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	12 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Kniehebel	259015 7
Feder-Set	259044 4
Federstift-Set	259047 3
Unterlegplatte	259031 7
Kniehebelschraube	259018 6
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	PDNNR/L 2525M11
Schaftgröße	25 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel $\kappa$	63 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Feder-Set10-teilig Typ 4	259044 4
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Unterlegplatte Typ 7	259031 7
Kniehebel Typ 7	259015 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500