

Garant**Klemmdrehhalter PDNNR 63°, für Wendeschneidplatten DN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250612 20/15
GTIN	4045197861733
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	12 mm
Kopflänge L ₁	35 mm
Kniehebel	259015 8
Unterlegplatte	259031 28
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Federstift-Set	259047 2
Feder-Set	259044 2
Gesamtlänge L	125 mm
ISO-Code Halter	PDNNR/L 2020K15
Plattengröße	15 mm
Schaftgröße	20 mm
Kniehebelschraube	259018 7
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	63 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebel Typ 8	259015 8
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Kniehebelschraube Typ 7	259018 7
Unterlegplatte Typ 28	259031 28
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500