

Garant

Klemmdrehhalter PDNNR 63°, für Wendeschneidplatten DN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/15mm



Bestelldaten

Bestellnummer	250612 25/15
GTIN	4045197861740
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Feder-Set	259044 2
Kopflänge L ₁	37 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Funktionsbreite L ₄	12 mm
Kniehebelschraube	259018 7
Plattengröße	15 mm
Schaftgröße	25 mm
Kniehebel	259015 8
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Federstift-Set	259047 2
ISO-Code Halter	PDNNR/L 2525M15
Unterlegplatte	259031 28
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	63 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Kniehebel Typ 8	259015 8
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Kniehebelschraube Typ 7	259018 7
Unterlegplatte Typ 28	259031 28
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500