

Garant**Klemmdrehhalter PDNNL 63°, für Wendeschneidplatten DN., links, Schaft- / Plattengröße: 16/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250613 16/11
GTIN	4045197861764
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Feder-Set	259044 4
Schaftgröße	16 mm
Unterlegplatte	259031 7
ISO-Code Halter	PDNNR/L 1616H11
Plattengröße	11 mm
Federstift-Set	259047 3
Kniehebel	259015 7
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Funktionsbreite L ₄	8 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Kniehebelschraube	259018 6
Kopflänge L ₁	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	63 Grad

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Kniehebel Typ 7	259015 7
Feder-Set10-teilig Typ 4	259044 4
Unterlegplatte Typ 7	259031 7
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500