

Garant**Klemmdrehhalter PDNNL 63°, für Wendeschneidplatten DN., links, Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250613 20/11
GTIN	4045197861771
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	PDNNR/L 2020K11
Feder-Set	259044 4
Plattengröße	11 mm
Kniehebelschraube	259018 6
Kopflänge L ₁	25 mm
Funktionsbreite L ₄	10 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Kniehebel	259015 7
Federstift-Set	259047 3
Schaftgröße	20 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Unterlegplatte	259031 7
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	63 Grad

Datenblatt

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 4	259044 4
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Unterlegplatte Typ 7	259031 7
Kniehebel Typ 7	259015 7
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500