

**Garant****Klemmdrehhalter PDNNL 63°, für Wendeschneidplatten DN., links, Schaft- / Plattengröße: 25/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250613 25/11
GTIN	4045197861788
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Kniehebelschraube	259018 6
Gesamtlänge L	150 mm
ISO-Code Halter	PDNNR/L 2525M11
Plattengröße	11 mm
Kniehebel	259015 7
Kopflänge L <sub>1</sub>	29 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	12 mm
Feder-Set	259044 4
Unterlegplatte	259031 7
Schaftgröße	25 mm
Federstift-Set	259047 3
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	63 Grad

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Kniehebel Typ 7	259015 7
Unterlegplatte Typ 7	259031 7
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Feder-Set10-teilig Typ 4	259044 4
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500