

Garant**Klemmdrehhalter PDNNL 63°, für Wendeschneidplatten DN., links, Schaft- / Plattengröße: 20/15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250613 20/15
GTIN	4045197861795
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	125 mm
Kopflänge L ₁	35 mm
Kniehebelschraube	259018 7
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Schaftgröße	20 mm
Federstift-Set	259047 2
Unterlegplatte	259031 28
Plattengröße	15 mm
ISO-Code Halter	PDNNR/L 2020K15
Kniehebel	259015 8
Funktionsbreite L ₄	12 mm
Feder-Set	259044 2
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	63 Grad

Datenblatt

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Unterlegplatte Typ 28	259031 28
Kniehebel Typ 8	259015 8
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Kniehebelschraube Typ 7	259018 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500