

Garant**Klemmdrehhalter PDNNL 63°, für Wendeschneidplatten DN., links, Schaft- / Plattengröße: 32/15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250613 32/15
GTIN	4045197861917
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Unterlegplatte	259031 28
Plattengröße	15 mm
Funktionsbreite L ₄	16,8 mm
Schaftgröße	32 mm
Gesamtlänge L	170 mm
Kopflänge L ₁	37 mm
Federstift-Set	259047 2
Kniehebel	259015 8
Kniehebelschraube	259018 7
Feder-Set	259044 2
ISO-Code Halter	PDNNR/L 3232P15
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	63 Grad

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebel Typ 8	259015 8
Unterlegplatte Typ 28	259031 28
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Kniehebelschraube Typ 7	259018 7
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500