

**Garant****Klemmdrehhalter PSBNR 75°, für Wendeschneidplatten SN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251106 20/12
GTIN	4045197861924
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	125 mm
Feder-Set	259044 2
Unterlegplatte	259031 20
Kniehebelschraube	259018 2
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	17 mm
Federstift-Set	259047 2
Kopflänge L <sub>1</sub>	28 mm
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1204..
Kniehebel	259015 2
Plattengröße	12 mm
ISO-Code Halter	PSBNR/L 2020K12
Schaftgröße	20 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad

## Datenblatt

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

### Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500