

**Garant****Klemmdrehhalter PSBNR 75°, für Wendeschneidplatten SN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251106 25/12
GTIN	4045197861931
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Unterlegplatte	259031 20
Schaftgröße	25 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	29 mm
Federstift-Set	259047 2
Feder-Set	259044 2
Kniehebel	259015 2
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1204..
ISO-Code Halter	PSBNR/L 2525M12
Gesamtlänge L	150 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	22 mm
Plattengröße	12 mm
Kniehebelschraube	259018 2
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad

## Datenblatt

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

### Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500