

Garant**Klemmdrehhalter PSBNR 75°, für Wendeschneidplatten SN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251106 25/15
GTIN	4045197861948
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	32 mm
Unterlegplatte	259031 37
Gesamtlänge L	150 mm
Feder-Set	259044 6
Funktionsbreite L ₄	22 mm
Kniehebel	259015 12
ISO-Code Halter	PSBNR/L 2525M15
Plattengröße	15 mm
Federstift-Set	259047 4
Kniehebelschraube	259018 11
Schaftgröße	25 mm
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1506..
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad

Datenblatt

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500