

Garant**Klemmdrehhalter PSBNR 75°, für Wendeschneidplatten SN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 32/15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251106 32/15
GTIN	4045197861955
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Feder-Set	259044 6
Gesamtlänge L	170 mm
Unterlegplatte	259031 37
Kopflänge L ₁	32 mm
Kniehebelschraube	259018 11
Plattengröße	15 mm
Schaftgröße	32 mm
Federstift-Set	259047 4
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1506..
Kniehebel	259015 12
Funktionsbreite L ₄	27 mm
ISO-Code Halter	PSBNR/L 3232P15
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad

Datenblatt

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500