

Garant**Klemmdrehhalter PSBNR 75°, für Wendeschneidplatten SN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 32/19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251106 32/19
GTIN	4045197861962
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	19 mm
Funktionsbreite L ₄	27 mm
Kniehebel	259015 13
Schaftgröße	32 mm
Kniehebelschraube	259018 13
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1906..
Federstift-Set	259047 5
ISO-Code Halter	PSBNR/L 3232P19
Unterlegplatte	259031 38
Kopflänge L ₁	39 mm
Gesamtlänge L	170 mm
Feder-Set	259044 7
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad

Datenblatt

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 4 mm	674242 4
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500